

# HM 163.14

## Galería



Arriba: canal de ensayo con galería, abajo: galería

### Especificación

- [1] galería transitable como accesorio del canal de ensayo HM 163 con sección de ensayo de 5m
- [2] pasarela con escalera y baranda
- [3] superficies transitables con suelo antideslizante con emparrillado
- [4] bastidor para caja de distribución del canal de ensayo
- [5] extensible con elementos de prolongación HM 163.15

### Datos técnicos

LxAnxAI: 8000x1300x2600mm  
 Peso: aprox. 900kg

### Volumen de suministro

- 1 galería
- 1 bastidor

### Descripción

#### ■ galería transitable como accesorio del canal de ensayo HM 163 con sección de ensayo de 5m

La galería HM 163.14 para el canal de ensayo HM 163 es una ayuda para la montaje y demontaje de accesorios en la sección de ensayos. El usuario puede acceder fácilmente cada posición de la sección de ensayo.

La galería de prolongación se compone de una pasarela con baranda y escalera. Las superficies transitables están equipadas con un suelo antideslizante con emparrillado. La caja de distribución del canal de ensayo se monta en un bastidor.

HM 163.14 se ha diseñado para el canal de ensayo con una sección de ensayo de 5m. La galería se puede ampliar gradualmente en pasos de 2,5m con elementos de prolongación HM 163.15.

HM 163.14 se monta directamente con el canal de ensayo. El montaje posterior no es posible.

# HM 163.14

## Galería

### Accesorios necesarios

070.16300	HM 163	Canal de ensayo 409x500mm
-----------	--------	---------------------------

### Accesorios opcionales

070.16315	HM 163.15	Elemento de prolongación de la galería
-----------	-----------	--